

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5512.790

Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5512.790 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, IP 55, lege behuizing

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. Zonder 19"-interieuropbouw als lege kast voor individuele opbouw on verschillende afmetingen en met beschermingsklasse tot IP 55 beschikbaar.

Functies

| | |
|----------------|---|
| Bestelnr. | DK 5512.790 |
| Materiaal | Plaatstaal Aluminium |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Interieuropbouw: dompelgrondlak Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating |
| General colour | RAL 7035 |
| Kleur | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035 |
| Levering | Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat Zichtdeur voor (180°) Plaatstalen deur achter, 180° scharnierend Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E Dakplaat, ééndelig, gesloten Bodemplaat met bodemplaatframe, meerdelig, gesloten Koppelafdichting en afdichtset voor bodemplaatframe (meegeleverd) Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd) 12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd) 50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd) IPPC-palet |
| Afmetingen | Breedte: 800 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 800 mm |
| Design doors | gesloten, IP 55 |

Functies

| | |
|------------------------------------|--|
| Uitvoering 19"-niveau(s) | zonder 19"-interieurofbouw |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | IP 55 alleen in combinatie met koppelafdichting of verschroefde zijwanden |
| Opmerking | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken Bij kasten met de hoogte en diepte 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm zijn de passende zijwanden optioneel verkrijgbaar |
| Basismateriaal | Aluminium |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 113 kg |
| Nettogewicht | 107.35 |
| Brutogewicht | 113 |
| EAN | 4028177703278 |
| E-Number Sweden | E7239950 |
| ETIM 7.0 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Certificaten | Oppervlak Beschermklasse |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |