


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5516.120

## Netwerk-/serverrack TS IT

Staat: 26-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5516.120 - Netwerk-/serverrack TS IT met zichtdeur, met 19"-profielrails

TS IT, gesloten, voor directe klimatisering op kastbasis. 19"-interieuropbouw met in diepte verstelbare 19"-profielrails voor een draagvermogen van tot 1.500 kg in verschillende afmetingen beschikbaar.



## Functies

|             |  |
|-------------|--|
| Bestelnr.   | DK 5516.120  |
| Materiaal   | Plaatstaal<br>Aluminium<br>Zichtdeur: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm   |
| Oppervlak   | Behuizingsframe: dompelgrondlak<br>Interieuropbouw: dompelgrondlak<br>Deuren en dak: dompelgrondlak, poedercoating |
| Basic color | RAL 7035   |
| Kleur       | Behuizingsframe en vlakke delen: RAL 7035<br>Interieuropbouw: RAL 9005   |

# Functies

|  |  |
|--|--|
| Levering   | Behuizingsframe TS 8 met deuren en dakplaat<br>Zichtdeur voor, 180° scharnierend<br>Slot voor en achter: comforthandgreep voor halve profielcilinder en veiligheidssluiting 3524 E<br>Twee 482,6 mm (19")-bevestigingsniveau voor en achter op diepteprofielen met snelbevestiging, in diepte verstelbaar<br>Afstandsbouten, hoogte 50 mm, ter verhoging van een dakplaat boven de ventilatoruitsparing, voor passieve ventilatie (meegeleverd). Niet noodzakelijk voor varianten zonder uitsparing.<br>Aansluitingstoebehoren voor potentiaalvereffening met aardingspunt (meegeleverd)<br>12 x 19"-montageclip 1 HE, contacterend (meegeleverd)<br>50 binnenzeskantschroeven, geleidend (meegeleverd)<br>IPPC-palet<br>Dakplaat, meerdelig, afneembaar, met kabelinvoer aan de zijkant in de diepte en afgedekte uitsparing voor ventilatoreenheid<br>Plaatstalen deur achter, gesloten, verticaal gedeeld, 180°-scharnieren |
| Afmetingen                                       | Breedte: 800 mm<br>Hoogte: 2.200 mm<br>Diepte: 1.200 mm  |
| Hoogte-eenheden                                  | 47 HE  |
| Hoogte-eenheden                                  | 47 HE  |
| Vrije montageruimte voor 19"-niveau, voor/achter | 147 mm / 305 mm  |
| Niveaustand (in de leveringstoestand)            | 745 mm   |
| Design deuren                                    | gesloten   |
| Uitvoering 19"-niveau(s)                         | Profielen, 19"   |
| Belastbaarheid                                   | 15.000 N   |
| Opmerking  | Afhankelijk van uitvoering en locatie kan de deuropeningshoek in concrete toepassingen afwijken  |
| Basismateriaal                                   | Plaatstaal   |
| Leveringseenheid                                 | 1 st.  |
| Gewicht/VE                                       | 124 kg   |

# Functies

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nettogewicht    | 120           |
| Brutogewicht    | 124           |
| EAN             | 4028177703452 |
| E-Number Sweden | E7239849      |
| ETIM 7.0        | EC002499      |
| ECLASS 8.0      | 27180207      |

# Goedkeuringen

---

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)          |
| Certificaten  | Oppervlak                   |
| Verklaringen  | Verklaring van conformiteit |