

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SE 5845.500

Vrijstaande kast SE 8

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SE 5845.500 - Vrijstaande kast SE 8

Vrijstaande kast van plaatstaal, twee geïntegreerde montageniveaus, geschroefde achterwand en deur. Dak en zijwanden uit één geheel met geprofileerde frames. Interieuropbouw volledig compatibel met het TS 8-systeem, daardoor is volledige integratie in de TS 8-productfamilie mogelijk. Kast met een breedte van 600 tot 1800 mm. Tijdbesparende montage inspanning door de vaste zijwanden.



Functies

Bestelnr.	SE 5845.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deur en achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast boven en aan de zijkanten gesloten Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Montageplaat Bodemplaten Achterwand, afschroefbaar Sluiting: 3 mm dubbelbaard TS montagerails 18 x 38 mm Achterwand, ééndelig

Functies

Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm
------------	---

Afmetingen montageplaat (B x H)	1.099 mm x 1.896 mm
---------------------------------	---------------------

Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
------------------------------------	-------

Beschermklasse NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
---------------------	--------------------

IK-code	IK10
---------	------

Aantal deuren	2
---------------	---

Basismateriaal	Plaatstaal
----------------	------------

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	210 kg
------------	--------

Nettogewicht	197
--------------	-----

Brutogewicht	210
--------------	-----

EAN	4028177666634
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404394
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---