

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SM 6450.070 TFT-monitor

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SM 6450.070 - TFT-monitor

Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizing.

## Funcities

Bestelnr.	SM 6450.070
Uitvoering	Touch, resistief, USB
Product omschrijving	Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen.
Voordelen	Hoogwaardige industrie-uitvoering Gereduceerde montagetijden dankzij het geïntegreerde frontraam Geen extra beluchting vereist Zeer geringe inbouwdiepte (45 mm)
Materiaal	Frontraam: aluminium
Oppervlak	Poedercoating
Kleur	RAL 7035
Levering	Afdichting Zeskantmoeren (voor inbouw in vlakke delen) VGA-kabel Draadstift M5, voor montage aan de achterzijde Touch-uitvoeringen met geïntegreerde aansluitkabel en Cd-rom met drivers
Afmetingen	Breedte: 430 mm Hoogte: 343 mm
Interfaces	VGA (D-SUB HD 15-polig) DVI-D
Bedrijfstemperatuurbereik	0 °C...50 °C
Opslagtemperatuurbereik	-40 °C...85 °C
Helderheid display	400 cd/m <sup>2</sup>
Contrastverhouding	700 : 1
Diagonalen	15"
Bedrijfstijd	50.000 h

# Funcities

On Screen Display (OSD)	Bedieningsknoppen achterzijde
Reading angle left/right	80 °
Resolutie display	1024 x 768 pixels
Opmerking	Met VGA + DVI
Nominaal vermogen Pel	bij DC: 15 W
H-sync. (min./max.)	31,4 - 80 kHz
V-Sync. (min./max.)	60 - 75 Hz
Aantal kleuren	16,2
Resolutie controller	VGA SVGA XGA
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	2,1 kg
Nettogewicht	2
Brutogewicht	2.1
Douanetariefnummer	85286200
EAN	4028177510333
ETIM 7.0	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

# Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit