

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.330

Deelmontageplaten, inhangbaar

Staat: 24-2-2025 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6730.330 - Deelmontageplaten, inhangbaar voor TP, TS, VX SE

Voor inbouw in lessenaar-boven- en -middendeel aan systeem-montagerails voor de interieurofbouw.

Functies

Bestelnr.	TP 6730.330
Product omschrijving	Voor eenvoudige montage aan voor te monteren bevestigingsschroeven.
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden	Lessenaar-boven- en -middendeel aan systeem-montagerails voor de interieurofbouw Lessenaar-onderdeel aan de zijkant van in diepte gemonteerde systeemchassis of montageprofielen Andere behuizingen aan rails met boringen in het 25 mm-raster
Opmerking	Koppeling door vastschroeven aan de zijkant mogelijk Maximale inbouwbreedte voor deelmontageplaten = lessenaarbreedte minus 100 mm Bij TP is bovendien een rail voor interieurofbouw TP nodig
Afmetingen	Breedte: 500 mm Hoogte: 437 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TP TS VX SE
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	4.6
Brutogewicht	4.78
PCF per pack (cradle-to-gate)	18,3 kg CO2 eq (Cat B)

Functies

Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177554481
ETIM 9	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
