

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6742.500 Lessenaars TP

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 6742.500 - Lessenaars TP

Lessenaars TP, eenheid gereed voor montage met hoge beschermklasse IP 55 in vier verschillende breedten. Montage van de deksel zonder gereedschap door uitzetijzer. Compatibel met de TS 8-systeemtoebehoren, zoals bijv. sokkels en kabelinvoertules.

Functies

Bestelnr.	TP 6742.500
Materiaal	Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm
Oppervlak	Behuizing, deksel en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Behuizing, achter en aan de zijanten gesloten Deur resp. dubbele deur voor, met espagnoetsluiting Montageplaat Deksel aan achterzijde met scharnieren, 2 uitzetijzers met automatische ver- en ontgrendeling. Ontgrendeling links automatisch, rechts handmatig Bodem open voor individuele kabelinvoer
Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 973 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)	1.130 mm x 900 mm
Diepte boven	500 mm
Diepte onder	400 mm
Aantal deuren	2
IK-code	IK08
Opmerking	Bij de variant met 2 deuren is de bodemopening tweedelig, er zijn 2 leveringseenheden bodemplaten nodig.

Funcities

Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
-------------------------------------	-------

Protection category NEMA	NEMA 12
--------------------------	---------

Basismateriaal	Plaatstaal
----------------	------------

Afmetingen	Breedte: 1.200 mm Hoogte: 973 mm Diepte boven: 500 mm Diepte onder: 400 mm
------------	---

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

Gewicht/VE	91 kg
------------	-------

Nettogewicht	85.5
--------------	------

Brutogewicht	90
--------------	----

Douanetariefnummer	94032080
--------------------	----------

EAN	4028177601253
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404471
-----------------	----------

ETIM 7.0	EC000784
----------	----------

ECLASS 8.0	27180504
------------	----------

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------