

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX_IT 7645.350

Wandbehuizingen AX IT

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX_IT 7645.350 - Wandbehuizingen AX IT met 19"- profielen, in diepte verstelbaar

IT-wandbehuizing met hoge beschermklasse voor toepassing in industriële omgevingen. Met in diepte verstelbaar 19"-profiel en wartelplaat met borstelstrip voor kabelinvoer in de behuizingsbodem. Beschermklasse tot IP 66 (overeenkomstig de geselecteerde wartelplaat)



Functies

Bestelnr.	AX IT 7645.350
Uitvoering	Wandbehuizingen IT met 19"-profielen, in diepte verstelbaar
Product omschrijving	IT-wandbehuizingen op AX-basis, met hoge beschermklasse, voor toepassing in industriële omgevingen.
Voordelen	Compleet voorgemonteerde IT-behuizing voor de directe opname van 19" IT-componenten dankzij in diepte verstelbare profielen De gelaste, rondom gesloten behuizingsconstructie waarborgt maximale bescherming van de opbouwcomponenten, tot IP 66 Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen Maximaal te benutten volume bij extreem compacte bouwwijze Individuele interieuropbouw De maximale uitsparing in de behuizingsbodem met geoptimaliseerde wartelplaten vergroot de ruimte voor kabelgeleiding tot wel 33 % Eenvoudige kabelinvoer vanaf de onderzijde via een wartelplaat met geïntegreerde borstelstrip
Materiaal	Plaatstaal

Functies

Oppervlak	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Interieuropbouw: verzinkt
Kleur	RAL 7035
Levering	Voorgemonteerde IT-behuizing met scharnierende deur, rondom gesloten Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Wartelplaat met borstelstrip 19"-profiel voorzijde, in diepte verstelbaar in het 25 mm-raster, gemonteerd op 4 rails voor interieuropbouw Montagebeugel C-rail, aan de achterzijde voorgemonteerd
Hoogte-eenheden	15 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 760 mm Diepte: 350 mm
Inbouwdiepte	278 mm
Inbouwhoogte voor componenten	15 HE
Positie draairichting deur	rechts, naar links om te wisselen
Aantal sluitingen	2
Inbouwmogelijkheden	Voorgemonteerde montagebeugels incl. C-rail voor kabelbevestiging Montagebeugels voor de opname van een centrale PE-rail Montagebeugels voor de montage van een 19"-contactdoosstrook
Opmerking	Variant met UL-toelating op aanvraag leverbaar
Basismateriaal	Plaatstaal
Sluiting	Uitvoering sluiting: Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Aantal sluitingen: 2
Beschermklasse IP volgens EN 60 529	IP 10 (op aanvraag tot IP 66) Tot IP 66 (afhankelijk van de geselecteerde wartelplaat)
Wartelplaat	Afmetingen: 7 Aantal: 1

Funcities

Aantal sluitingen	2
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	29,64 kg
Nettogewicht	29
Brutogewicht	29.64
PCF/PU (cradle-to-gate)	112,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177942417
E-Number Sweden	E7238509
ETIM 7.0	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---