

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7706.135

Wandbehuizingen EL, 3-delig

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7706.135 - Wandbehuizingen EL, 3-delig met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar

Wandbehuizing 3-delig, voorgemonteerd met: Wartelplaat gesloten, boven en onder, montagerails, C-profielrails, wandbevestigingsbeugel. Beschermklasse IP 55.

Functies

Bestelnr.	DK 7706.135
Uitvoering	met montagerails en profielen, in diepte verstelbaar Wandbehuizingen IT
Product omschrijving	Wandbehuizing met optimale toegankelijkheid dankzij zwenkdeel.
Materiaal	Wand- en zwenkdeel: plaatstaal, 1,5 mm Ruit: éénlaags veiligheidsglas, 3 mm
Oppervlak	Poedercoating
Basic color	RAL 7035
Kleur	Wand- en zwenkdeel: RAL 7035 Zichtdeur: RAL 7035/7015 (leigrijs)
Levering	Wanddeel met gesloten wartelplaat boven en onder, twee verticale montagerails en C-rail, horizontaal, voor kabelbevestiging Zwenkdeel met 25 mm-raster in het voorste en achterste profiel en twee 19"-profielen aan de voorzijde, traploos in diepte verstelbaar 4 wandbevestigingsbeugels 10 mm Designzichtdeur 1 kastsleutel dubbelbaard nr. 5 Minicomforthandgreep voor binnenwerken Veiligheidssluiting 3524 E
Hoogte-eenheden	6 HE
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 345 mm Diepte: 473 mm
Inbouwdiepte	420 mm

Functies

Binnenwerkse afmetingen	Binnenwerkse breedte: 502 mm Binnenwerkse hoogte: 282 mm
Diepte zwenkdeel	316 mm
Diepte van het wanddeel	135 mm
IK-code	IK08
Belastbaarheid van zwenkdeel (statisch)	300 N
Basismateriaal	Plaatstaal
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	26,4 kg
Nettogewicht	25.4
Brutogewicht	26.4
Douanetariefnummer	94032080
EAN	4028177324176
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27142408

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------