

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7831.463 Colocation racks TS

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7831.463 - Colocation racks TS

Colocation Rack TS 8, met 2 resp. 4 gescheiden functiebereiken.

## Functies

Bestelnr.	DK 7831.463
Voordelen	Gelast frame Voor- en achterdeur volledig geventileerd. Luchtdoorlaat in geperforeerd deel > 78% 2-punts vergrendeling Deuraanslag om te wisselen, zonder mechanische bewerking. Kabelinvoer via bodem en dak (optioneel) Koppelbaar in alle niveaus Statisch belastbaar tot 1000 kg
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Behuizingsframe: dompelgrondlak Vlakke delen: dompelgrondlak, poedercoating Profielen, montageframes en systeemchassis: verzinkt, gechromateerd
Kleur	RAL 7035
Levering	Plaatstalen deuren geventileerd, voor en achter met 180°-scharnieren Dakplaat, ééndelig, gesloten Stelvoeten 19"-niveau, L-vormige profielen op systeemchassis, voor en achter, in diepte verstelbaar Aarding van alle vlakke delen voorgemonteerd Afzonderlijke vakken, met tussenschotten/gescheiden kabelgeleiding per vak Comforthandgreep voor halve profielcilinder met veiligheidssluiting 3524 E
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 1.000 mm
Inbouwhoogte voor componenten per deur	10 HE

# Funcities

Niveaustand (in de leveringstoestand)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
Opmerking	Levertijd op aanvraag
Basismateriaal	Plaatstaal
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	154 kg
Nettogewicht	148
Brutogewicht	154
EAN	4028177642737
ETIM 7.0	EC002499
ECLASS 8.0	27180207