

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009 Micro Data Center

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Micro Data Center Level E

Met de IT-safe MDC Level E beschikt u over een perfecte, op uw behoeften afgestemde, compacte computerruimte met een geoptimaliseerde footprint. Deze IT-safe groeit niet alleen mee met de ontwikkeling van uw IT, maar kan indien gewenst ook op andere standplaatsen worden ingezet.

Functies

Bestelnr.	DK 7999.009
Product omschrijving	Het Micro Data Center Level E (MDC Level E) is een modulair opgebouwde veiligheidssafe met aan de voorzijde een bedieningsdeur en aan de achterzijde een onderhoudsdeur. Het MDC Level E is standaard voorzien van een kabelinvoer in elk zijelement en is in diverse uitvoeringen leverbaar.
Voordelen	Installatie op moeilijk toegankelijke locaties mogelijk Uitbreidbaar en daardoor stapsgewijze investering bij groeiende IT. Voorbereid voor de toepassing van verschillende IT-klimaatoplossingen Investeringszekerheid door de- en hermonteerbaarheid
Toepassingsgebieden	Hoge bescherming tegen potentiële fysieke bedreigingen van de IT Op de behoefte afgestemde componenten maken van de safe een compacte computerruimte
Materiaal	Plaatstaal, voorzien van coating
Kleur	Kast: RAL 7035 Onderhoudsdeur: RAL 7035 Bedieningsdeur: RAL 7035
Levering	Veiligheidssafe met bedieningsdeur en onderhoudsdeur Kabelinvoer in beide zij-elementen Beide deuren met slot

Funcities

Opties	Diverse slotvarianten Diverse kabelinvoersystemen Kabelinvoer in dak- en bodemelement Dubbele vleugel deur Selecteerbare draairichting deuren onderkast Sokkel met brandbeveiliging
Opmerking	De tests zijn uitgevoerd als systeemtest en voorzien van testresultaten Engineering op aanvraag
Beveiligingswaarden	De safe werd als compleet systeem getest De single safe werd als compleet systeem met een enkele en een dubbele vleugel deur en mechanisch slot getest Brandwerendheidsklasse F 90 overeenkomstig DIN 4102 deel 2, aanhouden van de grenswaarden $\Delta T < 50$ K, rel. luchtvochtigheid < 85 % gedurende 30 minuten Rookbeveiliging overeenkomstig DIN 18095-2: 1991-03 Inbraakbeveiliging RC 2 gereedschapsweerstand analoog aan DIN EN 1630:2011-09 Inbraakbeveiliging RC 3, gereedschapsweerstand analoog aan DIN EN 1630:2011-09 (beperkte configuratiemogelijkheden)
Binnenwerkse afmetingen	Inbouwhoogte voor componenten: 47 HE
Standaard bescherming tegen	Vuur Bluswater Corrosieve gassen Vandalisme Onbevoegde toegang Stof Diefstal/inbraak
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 56
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	700
Brutogewicht	750
EAN	4028177717084
ETIM 7.0	EC002499

Functies

ECLASS 8.0

27180207