

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8606.500

Aanbouwkasten TS 8

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8606.500 - Aanbouwkasten TS 8

Het aanbouwsysteem TS 8 van plaatstaal biedt dankzij het symmetrische profiel in zowel de breedte als de diepte een duidelijke winst aan ruimte en een eenvoudige interieuropbouw. Hierdoor is de koppelbaarheid rondom eveneens gegarandeerd. Daarnaast zorgen de geïntegreerde, automatische potentiaalvereffening van alle vlakke onderdelen en de drievoudige oppervlaktebehandeling voor optimale veiligheid.



Functies

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | TS 8606.500 |
| Materiaal | Kastframe: plaatstaal, 1,5 mm Dak: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm Achterwand: plaatstaal, 1,5 mm Bodemplaat: plaatstaal, 1,5 mm Montageplaat: plaatstaal, 3,0 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Montageplaat en bodemplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Levering | Kastframe Deur(en) Bij kasten met één deur draairichting rechts, naar links om te wisselen Dakplaat Achterwand 4 hijsogen Sluiting: 3 mm dubbelbaard Bodemplaten Montageplaat TS montagerails 18 x 38 mm 2 montageprofielen in de kastdiepte gemonteerd |
| Afmetingen | Breedte: 600 mm Hoogte: 2.000 mm Diepte: 600 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 499 mm x 1.896 mm |
| Beschermklasse IP volgens EN 60 529 | IP 55 |
| Beschermklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typekeuring volgens UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-code | IK09 |
| Aantal deuren | 1 |
| 2 supportstrips in depth | Ja |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 104 kg |
| Nettogewicht | 98.8 |
| Brutogewicht | 104 |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177250819 |

Functies

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC000261 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
|------------|----------|

Goedkeuringen

| | |
|---------------|---|
| Goedkeuringen | Bureau Veritas Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
|---------------|---|

| | |
|--------------|-----------|
| Certificaten | Oppervlak |
|--------------|-----------|

| | |
|--------------|--|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
|--------------|--|