

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8609.100

Scheidingswand voor moduleplaten

Staat: 19-10-2021. (Bijl.nittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8609.100 - Scheidingswand voor moduleplaten voor TS

Met uitsparingen voor de montage van moduleplaten voor connectoren, resp. kabeldoorvoer en ook voor de doorvoer van railsystemen en andere componenten.



Functies

Bestelnr.

TS 8609.100

Product omschrijving

Met uitsparingen voor de montage van moduleplaten voor connectoren, resp. kabeldoorvoer en ook voor de doorvoer van railsystemen en andere componenten. Met rondom een dubbele omzetting voor stabiliteit en het bevestigen van de afdichting. Door de symmetrie van het kastframe kunnen de scheidingswanden – wanneer zij de juiste afmetingen hebben – ook aan de achterzijde worden gemonteerd.

Funcities

Voordelen	<p>Meer mogelijkheden: De uitsparingen van een scheidingswand zijn individueel te voorzien van moduulplaten voor 16- resp. 24-polige connectoren, met moduulplaten voor kabeldoorvoeren en met gesloten moduulplaten.</p> <p>Snellere montage: Meestal wordt slechts een deel van alle mogelijke connectoruitsparingen benut. Met de nieuwe scheidingswandtechniek hoeft u de niet-gebruikte connectoruitsparingen niet meer apart af te dekken. U plaatst gewoon de gesloten moduulplaat. Het voordeel: minder platen, minder schroeven en lagere montagekosten.</p>
Toepassingsgebieden	Dankzij sleuven in de hoeken en halverwege de zijkant kunnen koppelhoeken en -plaatjes ook bij een gemonteerde scheidingswand worden toegepast.
Materiaal	Plaatstaal, 2,0 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal en zelfsnijdende binnenzeskantschroeven M5 x 12 mm voor montage van de moduulplaten.
Geschikt voor	Behuizingstype: TS Hoogte: = 1.800 mm Diepte: = 500 mm
Inbouwmogelijkheden	De bevestiging vindt plaats aan het buitenste bevestigingsniveau Het binnenste niveau blijft daardoor vrij voor verdere uitbouw van de kast
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	7,05 kg
Nettogewicht	6.477
Brutogewicht	6.818
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177211728
ETIM 7.0	EC002525
ECLASS 8.0	27182102