


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 8611.100

Binnenwerk

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 8611.100 - Binnenwerk

Alternatieve sluitingen zoals bijv. driekant, vierkant, schroevendraaier, Daimler, Fiat, dubbele baard.

Functies

Bestelnr.	SZ 8611.100
Uitvoering	F
Materiaal	Zinkspuitwerk
Inbouw in een handgreepsysteem	Comforthandgreep TS voor binnenwerken Comforthandgreep TS voor hangslot en binnenwerken Uitklapbare hevelhandgreep voor binnenwerken Uitklapbare hevelhandgreep voor hangslot en binnenwerken Minicomforthandgreep voor EL 3-delig, voor binnenwerken
Sluiting	Binnenwerk: 7 mm vierkant
Geschikt voor behuizingstype	EL TS TS IT VX SE PC-kast deur IW
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,02 kg
Nettogewicht	0.014
Brutogewicht	0.015
Douanetariefnummer	83015000
EAN	4028177211940
ETIM 7.0	EC000743
ECLASS 8.0	27409218