

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8614.840 Deelmontageplaten

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8614.840 - Deelmontageplaten voor TS, VX SE

Voor universele interieurofbouw en extra montageniveaus.



## Functies

Bestelnr.	TS 8614.840
Product omschrijving	Voor universele interieurofbouw, ook in combinatie met systeemchassis en montageprofielen. Defecte componenten kunnen gemakkelijk en snel worden verwisseld. Extra montageniveaus.
Materiaal	Plaatstaal, 2,5 mm
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Deelmontageplaten worden met de meegeleverde bevestigingstoebereiden direct aan de verticale kastprofielen bevestigd. In deze inbouwpositie (zowel in de breedte als in de diepte) bouwt u met een TS systeemchassis 17 x 73 mm en TS montageprofielen een binnenste montageniveau.
Afmetingen	Breedte: 700 mm Hoogte: 300 mm

# Funcities

---

Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE Breedte: = 400 mm = 800 mm Diepte: = 400 mm = 800 mm
---------------	--

---

Leveringseenheid	1 st.
------------------	-------

---

Gewicht/VE	5,5 kg
------------	--------

---

Nettogewicht	5.176
--------------	-------

---

Brutogewicht	5.448
--------------	-------

---

Douanetariefnummer	94039910
--------------------	----------

---

EAN	4028177212343
-----	---------------

---

ETIM 7.0	EC000213
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27409216
------------	----------

---