

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.410

# Kabelbevestigingsrail

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.410 - Kabelbevestigingsrail Hoekprofiel voor VX, TS, VX SE, PC, sokkelsysteem VX

Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.

## Functies

Bestelnr.	VX 8619.410
Product omschrijving	Voor trekontlasting bij de kabelinvoer. In diepte verstelbare montage in het 25 mm-raster aan het horizontale kastprofiel of in de sokkel.
Materiaal	Staal
Oppervlak	Verzinkt
Levering	Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden VX	In kasten met een breedte van 600 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden VX SE	In kasten met een breedte van 600 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden AX	In behuizingen met een breedte van 600 mm, in combinatie met de rail voor interieuropbouw AX en de bodemrail voor AX
Inbouwmogelijkheden PC	In kasten met een breedte van 600 mm, in de bodem
Inbouwmogelijkheden IW	In kasten met een breedte van 600 mm, in de bodem
Geschikt voor	Sokkelsysteem AX Sokkelsysteem VX Base/plinth system VX, stainless steel
Afmetingen	Lengte: 554 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: VX VX SE PC IW AX CX lessenaar onderdeel null Breedte: = 600 mm

# Funcities

Leveringseenheid	2 st.
Gewicht/VE	3,24 kg
Nettogewicht	3.2
Brutogewicht	3.395
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177921931
ETIM 7.0	EC000322
ECLASS 8.0	27400604