

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.510 Kabelgoot

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.510 - Kabelgoot voor verticaal TS-profiel

Voor montage aan het verticale kastprofiel, aan de koppelpositie van twee gekoppelde behuizingsprofielen.



Functies

Bestelnr.	TS 8800.510
Uitvoering	Breedte 100 mm, voor montage aan twee gekoppelde kastprofielen bij de koppelplaats.
Voordelen	<p>De bevestigingspunten van het kabelkanaal zijn afgestemd op de TS-systeemboring. Hierdoor komt het tijdrovende boren, zoals bij DIN-kabelgoten noodzakelijk is, te vervallen.</p> <p>De uitdrukpoorten van de profielen zijn uitgelijnd voor de combinatie met de kabelkanalen voor montageplaten.</p> <p>Een extra uitbreekpunt ter hoogte van de montageplaat maakt een directe invoer in de kabelgoot mogelijk</p>
Materiaal	hard-PVC Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Kleur	Overeenkomstig RAL 7030
Levering	Kabelgoot met deksel
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Opmerking	Kan t.b.v. andere behuizingafmetingen worden ingekort.

Functies

Afmetingen	Breedte: 100 mm Hoogte: 1.800 mm Diepte: 80 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: TS VX SE PC IW Hoogte: ≤ 2.000 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	60 °C
Leveringseenheid	4 st.
Gewicht/VE	9,472 kg
Nettogewicht	8.996
Brutogewicht	9.47
Douanetariefnummer	73269098
EAN	4028177233645
ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---------------------------------------------------------------