

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.270 OM-dragers

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.270 - OM-dragers zonder contactstelsel

Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.

Functies

Bestelnr.	SV 9340.270
Product omschrijving	Voor de montage van schakelapparatuur met externe voeding.
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0
Kleur	Behuizing: RAL 7035
Voor railsystemen met hartafstand	60 mm
Montagerailtype	TS 55D-V
Aantal polen	3-polig
Framesteun	Ja
Afmetingen	Breedte: 55 mm Hoogte: 272 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Frame (B x H)	55 mm x 237 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	0,26 kg
Nettogewicht	0.25
Brutogewicht	0.258
Douanetariefnummer	39269097
EAN	4028177502475
ETIM 7.0	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

Goedkeuringen

Goedkeuringen

ABS
C-UL
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK