

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.430 OM-adapters

Staat: 8-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.430 - OM-adapters met aansluitkabel



Functies

| | |
|-----------------------------------|---|
| Bestelnr. | SV 9340.430 |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 |
| Aansluitdraden (AWG) | AWG 6 |
| Nominale stroom max. | 65 A |
| Nominale spanning | 690 V, 3~ |
| Elektrische waarden UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Lengte aansluitkabel | 130 mm |
| Montagerailtype | TS 55E |
| Opmerking | De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken |
| Aantal polen | 3-polig |
| Afmetingen | Breedte: 55 mm Hoogte: 208 mm |
| Montagerails aantal/hoogte | 1 / 10 mm |

Funcities

| | |
|--------------------------|------------------|
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Frame (B x H) | 55 mm x 170 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 0,38 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0.116 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| EAN | 4028177502543 |
| ETIM 7.0 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--|
| Goedkeuringen | ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |