

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.250

# NH-zekeringlastscheideners DIN 00 tot 3

Staat: 19-10-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.250 - NH-zekeringlastscheideners DIN 00 tot 3 met elektromechanische zekeringbewaking

## Funcities

Bestelnr.	SV 9344.250
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper	Breedte klemruimte: 50 mm Hoogte klemruimte: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M10
Nominale stroom max.	400 A
Voor NH-grootte	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 210 mm Hoogte: 298 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	10 - 240 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	690 V, 3~
Aantal polen	3-polig
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	4,04 kg
Nettogewicht	3.4

# Funcities

---

Brutogewicht	3.481
Koperaandeel (kg / stuk)	1
Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177540712
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---