

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9346.020**

**NH-zekeringlastscheiderstrook**

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9346.020 - NH-zekeringlastscheiderstrook



## Functies

Bestelnr.	SV 9346.020
Materiaal	Glasvezelversterkt polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Levering	3 bevestigingshaken
Voor railsystemen met hartafstand	100 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	frameklem
Nominale stroom max.	160 A
Voor NH-grootte	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 400 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	2,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Geschikt voor railkoper	Hoogte: 5, 10 mm
Nominale spanning	690 V, 3~

# Funcities

---

Aantal polen	3-polig
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	1,24 kg
Nettogewicht	1.2
Brutogewicht	1.263
Koperaandeel (kg / stuk)	0.66
Douanetariefnummer	85365080
EAN	4028177628762
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	CQC-CCC
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK