

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**PK 9507.000**

**Polycarbonaat kasten PK**

Staat: 8-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PK 9507.000 - Polycarbonaat kasten PK zonder uitdrukpoorten

Wandkast/-behuizing van glasvezelversterkt polycarbonaat. Beschermklasse IP 66. Snel onderhoud door deksel met snelsluitingen. Veilig door zelfdovend materiaal.

## Functies

Bestelnr.	PK 9507.000
Uitvoering	null
Materiaal	Kast: glasvezelversterkt polycarbonaat Deksel grijs: glasvezelversterkt polycarbonaat, rondom ingeschuimde PU-afdichting Dekselschroeven: polyamide Blinddoppen: polyethyleen
Kleur	RAL 7035
Levering	Kast met deksel Dekselschroeven Blinddoppen voor wandbevestigingsschroeven
Protection category NEMA	NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60529	IP 66
IK-code	IK08
Afmetingen	Breedte: 110 mm Hoogte: 110 mm Diepte: 90 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-35 °C...80 °C
Basismateriaal	Polycarbonaat
Leveringseenheid	6 st.
Gewicht/VE	1,82 kg
Douanetariefnummer	94037000
EAN	4028177139213

# Funcities

---

ETIM 7.0	EC000261
----------	----------

---

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL (listed)
---------------	--

---

Verklaringen	Verklaring van conformiteit
--------------	-----------------------------