


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.382 Apparaatadapters

Staat: 27-9-2024 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.382 - Apparaatadapters 1-polig

Voor de opbouw van schakel- en beveiligingstoestellen.

## Functies

Bestelnr.	SV 9635.382
Uitvoering	L2
Mogelijkheden	Voor de mechanische bevestiging en directe contactering van elektrische apparaten op het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	Per gewenste fase-aansluiting zijn verschillende adapteruitvoeringen benodigd De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	690 V (AC), 1~
Aantal polen	1-polig
Aansluitdraden (AWG)	AWG 8
Lengte aansluitkabel	100 mm
Montagerails aantal/hoogte	1 / 10 mm
Montagerailtype	vast
Afmetingen	Breedte: 18 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 35 mm
Leveringseenheid	6 st.
Gewicht/VE	0,396 kg
Nettogewicht	0.36
Brutogewicht	0.462

# Functies

---

Koperaandeel (kg / stuk)	0.021
Douanetariefnummer	85369095
EAN	4028177934559
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

---

# Goedkeuringen

---

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK

---