

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.015

NH-zekeringlastscheiderstrook

Staat: 19-10-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.015 - NH-zekeringlastscheiderstrook met elektronische zekeringbewaking

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

Functies

Bestelnr.	SV 9677.015
Uitvoering	3-polig schakelbaar
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper
Kleur	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Handgreep: RAL 7016
Voor NH-grootte	00
Voor railsystemen met hartafstand	185 mm
Afgaande aansluiting	boven/onder
Aansluiting (elektrisch)	schroef M8
Aantal polen	3-polig
Nominale spanning	400 V, 3~
Nominale stroom max.	160 A
Opmerking	Bij toepassing van de componenten op railkoper met afdekstroken dienen contactklemmen te worden gebruikt
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)
Voor stroomtrafo-inbouw	Ja
Afmetingen	Breedte: 50 mm Hoogte: 830 mm
Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden	1,5 - 95 mm ²

Funcities

Geschikt voor railkoper	Hoogte: 10 mm
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	3,02 kg
Nettogewicht	2.78
Brutogewicht	3.08
Koperaandeel (kg / stuk)	0.6
Douanetariefnummer	85365080
EAN	4028177705470
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Goedkeuringen

Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
--------------	---