


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 9680.227

Aanbouwkasten VX25

Staat: 26-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 9680.227 - Aanbouwkasten VX25 Lastscheiderkast

Koppelsystemen voor de verdeling van elektrische energie met zekeringlastscheiderstroken (merk ABB of Jean Müller).

Functies

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | VX 9680.227 |
| Materiaal | Plaatstaal, 1,5 mm |
| Oppervlak | Behuizingsframe: dompelgrondlak Dak en deur achterwand: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating, structuurlak Bodemplaten: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Kastframe Deur Dakplaat Achterwand Bodemplaten Frontplaten Sluiting: 3 mm dubbelbaard Zijwanden functieruimte Opnameframe voor lastscheiderstroken met zekeringen (merk ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) |
| Beschermklasse IP volgens EN 60529 | Tot IP 3X, afhankelijk van de beplatingsdelen |
| Test specification | IEC 61 439-1/-2 IEC 61 641 |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm Hoogte: 2.200 mm Diepte: 800 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Gewicht/VE | 158,9 kg |
| Nettogewicht | 158.95 |

Funcities

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brutogewicht | 176.4 |
| PCF/PU (Cradle-to-Gate) | 391,5 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on the PCF class | Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared |
| EAN | 4028177937055 |
| ETIM 7.0 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Certificaten | Oppervlak |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK |
