

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9682.152 Deel deur

Staat: 27-9-2024 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9682.152 - Deeldeur voor VX

Deuraanslag naar keuze rechts of links.

Functies

Bestelnr.	SV 9682.152
Product omschrijving	Geschikt voor VX-kasten in plaats van de deur of achterwand. De deeldeuren kunnen willekeurig onderling worden gecombineerd. Aan de onder- en bovenzijde is steeds een afsluitplint noodzakelijk. Deuraanslag naar keuze rechts of links. Bij deuren zonder zichtvenster (hoogte 600 – 1000 mm) is de inbouw van het monitorraam 2305.000 mogelijk. Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken, uitvoering A.
Materiaal	Plaatstaal, 2 mm
Oppervlak	Structuurlak
Kleur	RAL 7035
Levering	Deeldeur Verdeelprofiel Scharnieren Sluitstukken Incl. bevestigingsmateriaal
Opmerking	Openingshoek van de deeldeuren max. 130°
Sluiting	Aantal sluitingen: 3
Afmetingen	Breedte: 400 mm Hoogte: 1.200 mm
Geschikt voor	Breedte: = 400 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 54
Leveringseenheid	1 st.
Gewicht/VE	10,34 kg
Nettogewicht	9.1
Brutogewicht	10.34

Funcities

PCF/PU (Cradle-to-Gate)	39,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Douanetariefnummer	94039910
EAN	4028177928893
ETIM 7.0	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK
