

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1303.000

Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1303.000 - Basic apparatskap AX, rustfritt stål

Kapslinger i robust rustfritt stål har et integrert kamsystem som gjør det mulig å utvide raskt og sikkert uten boring.



Funksjoner

Bestillingsnr.	AX 1303.000
Materiale	Skap: i rustfritt stål Dør: Rustfritt stål, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Overflate	Kapslinger og dør: Børstet, ruhet 400, ruhetsdybde < 0,8 µm Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Kapsling med dør(er), åpningsvinkel 130° Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IK-kode	IK10

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 380 mm Høyde: 380 mm Dybde: 210 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,5 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2 mm
Mål montasjeplate (B x H)	330 mm x 355 mm
Antall dører	1
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås Material lock: Støpt sink
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4404 (AISI 316L)
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	9,8 kg
Nettovekt	9.31
Bruttovekt	9.8
PCF/PU (cradle-to-gate)	40,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177815087
E-Number Sweden	E3465171
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Forklaringer

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK