

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KS 1480.500 Plastskap KS

Stat: 19.10.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KS 1480.500 - Plastskap KS

Veggkapsling og dør i glassfiberforsterket, umettet polyester, med montasjeplate. Valgfritt med eller uten dør med vindu. Kapslingsgrad IP 56, hhv. IP 66. Trinnløs dybdejustering av montasjeplaten på grunn av flere montasjenivåer i kapslingen. Fleksibel innvendig dørutbygging på grunn av innpressingsmuttere i døren. Glassfiberforsterket plast gir høy stabilitet.

## Funksjoner

Bestillingsnr.	KS 1480.500
Utførelse	uten vindu
Materiale	Kapsling og dør: glassfiberforsterket, umettet polyester GFK Dør: Innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate Vindu: Akrylglass, 3,0 mm gummiklemmeprofil helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: ikke etterbehandlet, gjennomfarget plast Montasjeplate: forsinket
Farge	Iht. RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet dør, lukket hele veien rundt, 3 mm splittlåsinnsett Montasjeplate Dobbel pakning på dørens over- og underkant som integrert regneskyttelseslist Sideinnpressede C-profiler for trinnløs dybdejustering av montasjeplatene.
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 4X
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.000 mm Dybde: 300 mm
Materialtykkelse montasjeplate	3 mm
Mål montasjeplate (B x H)	717 mm x 950 mm

# Funksjoner

Antall dører	1
Valgfri dørhengsling	Ja
Lås	Utførelse lås: 3-punkts låssystem Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås
Henvisning	Ved langvarig påvirkning fra UV-stråler (sollys) sammen med vind og regn kan overflaten bli påvirket optisk. For beskyttelse av de innebygde elektriske komponentene er ikke dette noen ulempe. Hvis skapene ikke kan beskyttes mot UV-stråling, anbefaler vi å lakkere disse med en PUR-lakk. Tillatt omgivelsestemperatur -30 °C... +75 °C.
Grunnmateriale	Plast
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	41,7 kg
Nettovekt	38
Bruttovekt	41
Tolltariffnummer	94037000
EAN	4028177526761
E-Number Sweden	E3465012
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas TÜV
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK