

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1528.510

## Koblingsbokser KL

Stat: 26.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1528.510 - Koblingsbokser KL uten flens

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, uten flensplate. Kapslingsklasse IP 66.

## Funksjoner

Bestillingsnr.	KL 1528.510
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 200 mm Høyde: 150 mm Dybde: 80 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	1,6 kg
Nettovekt	1.3
Bruttovekt	1.44
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177251335
E-Number Sweden	E3404684
ETIM 7.0	EC000261

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0

27180101

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

Bureau Veritas  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)

---

Forklaringer

Produsenterklæring  
Samsvarserklæring UK