

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KL 1534.510 Koblingsbokser KL

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KL 1534.510 - Koblingsbokser KL med flens

Lakkert kapsling med deksel i stålplate, med flensplate. Kapslingsklasse IP 55.



## Funksjoner

Bestillingsnr.	KL 1534.510
Materiale	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt
Overflate	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med deksel Hurtiglås inkl. plasthylser Stålplate-flensplater med pakninger og festemateriell
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Flensplater	: 2 + 2 Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

# Funksjoner

---

Vekt/VE	5,9 kg
Nettovekt	5.34
Bruttovekt	5.44
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177251403
E-Number Sweden	E3404690
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring UK