

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## BG 1577.450 Buskapslinger BG

Stat: 26.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# BG 1577.450 - Buskapslinger BG

Veggkapsling med dør i stålplate, med vindu i polykarbonat. Kapslingsgrad IP 65. Busmoduler av så godt som alle fabrikater kan festes.

## Funksjoner

Bestillingsnr.	BG 1577.450
Materiale	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skap med dør Vindu i døren Montasjeplate
Protection category NEMA	NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
Mål montasjeplate (B x H)	385 mm x 275 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 340 mm Høyde vindu: 155 mm Avstand underkant vindu - underkant dør: 92 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Hengselplassering	nede
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 1 Låsinnsetts: 3 mm splittlås

## Funksjoner

Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	6,95 kg
Nettovekt	6.6
Bruttovekt	6.8
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177460058
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Godkjenninger

Godkjenninger	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring