

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EB 1578.500

E-boks EB

Stat: 26.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EB 1578.500 - E-boks EB

Veggkapsling med dør og montasjeplate i stålplate. Kapslingsgrad IP 66. Med 180°-hengsel. Låsinnsets kan skiftes ut, også med individuelle låssystemer.

Funksjoner

Bestillingsnr.	EB 1578.500
Materiale	Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapslinger med hengslet dør 180°-hengsel Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsets Montasjeplate
Protection category NEMA	NEMA 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 600 mm Dybde: 155 mm
Mål montasjeplate (B x H)	275 mm x 585 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,38 mm
Materialtykkelse dør	1,25 mm
Materialtykkelse montasjeplate	2 mm
Lås	Utførelse lås: Eksklusivlås Antall låser: 2 Låsinnsets: 3 mm splittlås
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Vekt/VE	11 kg
Nettovekt	9.5
Bruttovekt	9.9
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177440890
E-Number Sweden	E3404513
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	Bureau Veritas C-UL Lloyds Register of Shipping UL UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK