

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KX 1586.000 Buskapslinger KX

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1586.000 - Buskapslinger KX Rustfritt stål

Buskapslingen KX i rustfritt stål gjør det lettere å komme inn gjennom de standard 180°-hengslene og har høy kapslingsgrad med IP66.



## Funksjoner

Bestillingsnr.	KX 1586.000
Produktbeskrivelse	Veggskapet KX, buskapsling KX, rustfritt stål gir fleksibel innvendig utbygging og god tilgjengelighet på grunn av standard 180°-hengsler.
Materiale	Skap: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Deksel: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), PU-pakning som er innskummet helt rundt Hengsler: Støpt sink
Overflate	Kapsling og deksel: Børstet, ruhet 180 180°-hengsler: forkrommet
Leveringsomfang	Kapsling med deksel 180°-hengsler Hurtiglås inkl. plasthylser
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66

# Funksjoner

Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 200 mm Dybde: 120 mm
Materialtykkelse deksel	1,25 mm
Materialtykkelse kapslinger	1,25 mm
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	4,89 kg
Nettovekt	4.891
Bruttovekt	4.894
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	22,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177919129
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Godkjenninger

Godkjenninger	C-UL
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK