


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2370.551 LED blinkende lys

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2370.551 - LED blinkende lys for signalsøyler, modulære

Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SG 2370.551
Utførelse	LED blinkende lys
Fordeler	Enkel montering og kobling med bajonettlås. Med 360° signalstråling med optimert prismeteknikk. Konfigurasjon med opptil fem elementer, ved samme spenning. Elementer leveres i forskjellige farger og spenninger.
Virkemåte	En modulær oppbygging er mulig med tilkoblingselementer, optiske, akustiske elementer og tekstplate
Materiale	Kapsling av polyamid Kalotter: transparent polykarbonat
Farge	Rød
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65, når endedeksel eller akustisk element monteres oppe
Måledriftsspenning	230 V
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,075 kg
Nettovekt	0.073
Bruttovekt	0.075
Tolltariffnummer	85311095
EAN	4028177953673
ETIM 8	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring
