


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2388.125

## Skinne

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2388.125 - Skinne for EMC-skjermbøyle og strekkavlastning

Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.



## Funksjoner

Bestillingsnr.	SZ 2388.125
Utførelse	C-profilskinne for festing av kabelklemmer T-hodeutsnitt med 40 mm-profil for kabelfesting vha. kabeloppsamling med kabelstrips
Produktbeskrivelse	Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.
Fordeler	Ekstra kontaktering via eksisterende utsparinger (Ø 9 mm) til venstre eller høyre på skinnen Forberedt for verktøyløs montering av EMC-skjermbøyle
Materiale	Aluminiumsprofil
Overflate	Kromfri passifisert
Leveringsomfang	1 skinne 2 festebraketter Inkl. festemateriell
Lengde	1 153 mm
Monteringsmuligheter	på den horisontale/vertikale skapprofilen kan monteres på montasjeplate også uten festebrakett
Passer for	Kapslingstype: VX TS Bredde: = 1.200 mm
Pakkeenhet	1 stk.

# Funksjoner

Vekt/VE	1,02 kg
Nettovekt	0.8
Bruttovekt	0.9
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177698949
ETIM 8	EC002625
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234