


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2388.850

Skinne

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2388.850 - Skinne for EMC-skjermbøyle og strekkavlastning

Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.



Funksjoner

Bestillingsnr.	SZ 2388.850
Utførelse	C-profilskinne for festing av kabelklemmer T-hodeutsnitt med 40 mm-profil for kabelfesting vha. kabeloppsamling med kabelstrips
Produktbeskrivelse	Kombinert skinne for strekkavlastning og EMC-kontakt av innførte kabler.
Fordeler	Ekstra kontaktering via eksisterende utsparinger (Ø 9 mm) til venstre eller høyre på skinnen Forberedt for verktøyløs montering av EMC-skjermbøyle
Materiale	Aluminiumsprofil
Overflate	Kromfri passifisert
Leveringsomfang	1 skinne 2 festebraketter Inkl. festemateriell
Lengde	753 mm
Monteringsmuligheter	på den horisontale/vertikale skappprofilen kan monteres på montasjeplate også uten festebrakett
Passer for	Kapslingstype: VX TS Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Vekt/VE	0,73 kg
Nettovekt	0.63
Bruttovekt	0.68
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177698925
ETIM 8	EC002625
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234