


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AX 2433.010

## Veggfestebrakett

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2433.010 - Veggfestebrakett for AX rustfritt stål, KX rustfritt stål

For feste av kapslinger i rustfritt stål AX og KX.

## Funksjoner

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Bestillingsnr.                 | AX 2433.010  |
| Produktbeskrivelse             | For feste av kapslinger i rustfritt stål AX og KX.   |
| Fordeler                       | Enkel innhenging av veggholderen på en formontert skrue i veggen<br>Ved hjelp av forskjellige montasjeposisjoner kan veggfestet tilpasses optimalt til lokale forhold<br>Ved behov kan holderen utstyres med en pen avdekningsprofil |
| Materiale                      | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)   |
| Leveringsomfang                | Veggfestebrakett<br>Avdekningsprofiler<br>Inkl. festemateriell   |
| Veggavstand                    | 20 mm  |
| Henvisning                     | Av sikkerhetsmessige og hygieniske årsaker har ikke kapslinger i rustfritt stål hull borer for veggfeste.  |
| Passer for                     | Kapslingstype: AX rustfritt stål<br>KX rustfritt stål  |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Pakkeenhet                     | 4 stk.   |
| Vekt/VE                        | 0,42 kg  |
| Nettovekt                      | 0.4  |
| Bruttovekt                     | 0.42   |
| Tolltariffnummer               | 73182900   |

# Funksjoner

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| EAN             | 4028177938144 |
| E-Number Sweden | E3465272      |
| ETIM 8          | EC002625      |
| ETIM 7.0        | EC002625      |
| ECLASS 8.0      | 27189234      |

# Godkjenninger

---

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|