


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.544

Varmeveksler luft-vann

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.544 - Varmeveksler luft-vann for takmontering

For montering på takflaten. Kjøleeffekt 1,87 kW – 4 kW. Kapslingsgrad som standard IP 55. Spesielt egnet for bruk i tøffe omgivelser. Fleksible vanntilkoblingsmuligheter.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3209.544
Utførelse	Vannførende deler i rustfritt stål (1.4571)
Produktbeskrivelse	Til bruk i tøffe omgivelser og temperaturområder opp til +70 °C. Luft-/vann-varmeveksleren monteres på taket til et koblingsskap ved hjelp av fleksible vanntilkoblingsmuligheter.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest Bormal Pakning Festemateriell
Total kjøleeffekt	L 35 W 10 ved 400 l/h: 1,88 kW
Måledriftsspenning	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 98 W Ved 60 Hz: 115 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,25 A Ved 60 Hz: 0,3 A
Tillatt driftstrykk (p maks.)	1 - 10 bar
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Pluggbar tilkoblingsklemmest
Driftssyklus	100 %
Kjølemedium	Vann (spesifikasjon se Internett)
Vann-tilførselstemperatur	1 °C...30 °C
Vanntilkoblinger	½" slangetut G ¾" AG
Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)

Funksjoner

Driftstemperaturområde	1 °C...70 °C
Dimensjoner	Bredde: 597 mm Høyde: 417 mm Dybde: 475 mm
Henvisning til best.nr.	Leveringstid på forespørsel
Kapslingsgrad	IP 65 er mulig på forespørsel
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 4 A
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	27,5 kg
Tolltariffnummer	84158300
EAN	4028177429925
ETIM 8	EC002515
ETIM 7.0	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------