

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3240.300 Blue e+ utgangsfiler

Stat: 25.04.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3240.300 - Blue e+ utgangsfiler

For lufting med konveksjon kan et utgangsfiler monteres øverst og nederst i apparatskapet.



Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3240.300
Utførelse	veggmontering
Fordeler	Enkelt filterbytte takket være en ny åpningsmekanisme på lamellgitteret Raskere installasjon på skapet takket være optimaliserte snap-in-kroker Montasje uten verktøy
Materiale	Plast
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Utgangsfiler Foldefilter
Montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 224 mm Utsparringshøyde: 224 mm
Pakker for best.nr.	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx
Dimensjoner	Bredde: 255 mm Høyde: 255 mm Dybde: 45,2 mm
Kapslingsgrad NEMA	Type 12 med fleecefilter/foldefilter Type 3, 3R, 4, 4X med fleecefilter, foldefilter og regntak

Funksjoner

Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54 med fleecefilter/foldefilter IP 55 med foldefilter og absorpsjonsmatte IP56 med fleecefilter/foldefilter og regntak
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0.4
Bruttovekt	0.67
Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177998360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
---------------	--