


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3301.380 Vertikal tetting

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3301.380 - Vertikal tetting for TS IT

For å blokkere luftstrømmen til venstre og høyre for 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3301.380
Utførelse	Ensidig selvklebende
Produktbeskrivelse	For å sperre luftstrømmen til venstre og høyre til 19"-nivået for skaphøyde 2000 mm.
Materiale	Celle-PU-skum Flammehemmende iht. UL 94 (HF1)
Farge	Antrasitt
Tetting mellom	Sidevegg og 19"-nivå
Dimensjoner	Bredde: 84 mm Høyde: 1.910 mm Dybde: 84 mm
Passer for	Bredde: 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,502 kg
Nettovekt	0.402
Bruttovekt	0.502
Tolltariffnummer	39269097
EAN	4028177507975
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261