

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3302.110

# Kjøleaggregat for veggmontering TopTherm Blue e

Stat: 08.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3302.110 - Kjøleaggregat for veggmontering

## TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energieffektivt Blue e kjøleaggregat for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping. Tilgjengelig i spesialformatene «på tvers» og «flat».



## Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3302.110
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Energieffektivt Blue e kjøleenhet for veggmontering i effektklassen 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integrert elektrisk kondensfordamping.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest) Bormal Festemateriell
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 0,34 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,21 kW
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 60 Hz: 3,3 A

# Funksjoner

Maks. startstrøm	Ved 60 Hz: 8 A
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 310 m <sup>3</sup> /h Innvendig kretsløp: 345 m <sup>3</sup> /h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,1
Utførelse	veggmontering
Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 140 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	Ytre kretsløp IP 34 Indre kretsløp IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,1 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO <sub>2</sub> ekvivalent (CO <sub>2</sub> e): 0,14 t
Temperaturregulering	Basiskontroller (fabrikkinnstilling +35 °C)
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Innstillingsområde	30 °C...55 °C
Merkeeffekt Pel	Merkeeffekt L35 L35/60 Hz: 0,31 kW Merkeeffekt L35 L50/60 Hz: 0,36 kW
Tillatt driftstrykk (p maks.)	25 bar
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smelsesikring: 10 A
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	13 kg
Tolltariffnummer	84158200
EAN	4028177322813
ETIM 8	EC000855
ETIM 7.0	EC000855

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0

27180704

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

UL + C-UL (listed)  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR (recognized)

---

Sertifikater

EAC

---

Forklaringer

Samsvarserklæring  
Declaration of conformity - F-gas regulation  
Samsvarserklæring UK