

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3307.700

Klima-kjølemodul Blue e

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3307.700 - Klima-kjølemodul Blue e Kjøleeffekt 1,50 - 2,50 kW

Klimamoduler for klimadører. Kjøleeffekt fra 1500 til 2500 W.



Funksjoner

Bestillingsnr.	SK 3307.700
Produktbeskrivelse	Alle kjølemoduler kan kombineres individuelt med alle klimadører. Kjølemodulene har den energieffektive Blue e-teknologien med integrert e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordunsting som standard.
Fordeler	Kan kobles til IoT-grensesnittet med Blue e IoT-adapter kjøleaggregater fra 500 W kjøleeffekt med e-komfortkontroller
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kondensator med hydrofob RiNano-lakkering Kjølemodul forberedt for montering i klimadør Integrert elektrisk kondensatfordamping Ferdig montert (pluggbar tilkoblingsklemmest)
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 6 A Ved 60 Hz: 6,1 A
Maks. startstrøm	Ved 50 Hz: 22 A Ved 60 Hz: 24 A
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L35	0,85 kW/1,05 kW
Merkeeffekt Pel 50/60 Hz L35 L50	1 kW/1,15 kW

Funksjoner

Temperaturregulering	e-Comfortkontroller (innstilling fra fabrikk +35 °C)
Ved 60 Hz	6,1 A
Henvisning	For effektiv drift behøves en sokkel som er 100 eller 200 mm høy
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp: 1.100 m ³ /h Innvendig kretsløp: 600 m ³ /h
Kjølemiddel/kjølemedium	Kjølemiddel: R134a Mengde: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 1.430 CO2 ekvivalent (CO2e): 1 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,76 Kjøleeffektall L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,48
Driftstemperaturområde	10 °C...55 °C
Tillatt driftstrykk (p maks.)	28 bar
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 16 A
Innstillingsområde	20 °C...55 °C
Total kjøleeffekt iht. DIN EN 14511	Kjøleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,5 kW Kjøleeffekt L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Kjøleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,85 kW Kjøleeffekt L35 L50/60 Hz: 0,9 kW
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	68 kg
Nettovekt	67.45
Bruttovekt	71
Henvisning	Inkl. vekt profildør
Tolltariffnummer	84158200
EAN	4028177559448
ETIM 8	EC002510
ETIM 7.0	EC002510
ECLASS 8.0	27180702

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
Sertifikater	EAC
Forklaringer	Samsvarserklæring Declaration of conformity - F-gas regulation
