


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.010 Skrusikringselementer

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3427.010 - Skrusikringselementer

Skinnemontert skrusikringsbunn, 3 polet for skruefeste eller snepp montering..

Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 3427.010
Materiale	Ryttersikringselement: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT) Berøringsbeskyttelse: Polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Henvisning	Ved bruk av kabler med fine tråder anbefales det å bruke endehylser
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Fuse inserts	D II-E 27 (pass-skrue)
Rated insulation voltage	690 V
Driftsstrøm maks.	25 A
Henvisning	For bruk av sikringsinnsatser iht. DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Dimensjoner	Bredde: 42 mm Høyde: 209 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	1,5 - 16 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Måledriftsspenning	500 V (DC) 500 V, 3~
Antall poler	3-polet
Måledriftsspenning (L1 + L2)	500 V (DC)
Måledriftsspenning (L1 + L3)	500 V (DC)
Pakkeenhet	10 stk.

Funksjoner

Vekt/VE	2,47 kg
Nettovekt	2.37
Bruttovekt	2.465
Kobberandel (kg / stk.)	0.046
Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177674950
ETIM 8	EC001644
ETIM 7.0	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Forklaringer	Samsvarserklæring