

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

NH-sikringslastskiller gr. 000

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - NH-sikringslastskiller gr. 000

Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 3431.030
Materiale	Glassfiberforsterket polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001
For skinnesystemer med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Merkestrøm maks.	100 A
For NH-størrelse	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 53 mm Høyde: 213 mm
Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt	2,5 - 50 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Antall poler	3-polet
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,6 kg
Nettovekt	0.599
Bruttovekt	0.62
Kobberandel (kg / stk.)	0.15

Funksjoner

Tolltariffnummer	85369095
EAN	4028177628731
ETIM 8	EC001040
ETIM 7.0	EC001040
ECLASS 8.0	27371401

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK