

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Tilkoblingsadapter

Stat: 16.07.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Tilkoblingsadapter

For skinneresystemer med 60 mm senteravstand.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SV 3439.010
Materiale	Avdekning: ABS Chassis: Glassfiberforsterket, termoplastisk polyester (PBT) Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Driftsstrøm maks.	600 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Effekt-utgang	oppe/nede
For skinneresystemer med senteravstand	60 mm
Henvisning	De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser UL-godkjenning kun gyldig i forbindelse med AC-anvendelse Merkedriftsspenningen ved DC-anvendelser er avhengig av samleskinneanordningen i samleskinneholderen 9340.050/9341.050/9342.050
Antall poler	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 180 mm Høyde: 247 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	24 x 21 mm
Tilkobling av runde ledninger, flertrådet	35 - 240 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	4,56 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0.732

Funksjoner

Tolltariffnummer	85369010
EAN	4028177236295
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
