

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4140.220 Kompaktlys

Stat: 27.09.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4140.220 - Kompaktlys

Kompakt lampe – smal og plassbesparende lampe for bruk i koblingsskap



## Funksjoner

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bestillingsnr.           | SZ 4140.220  |
| Fordeler                 | <p>Slankere: Ca. 50% lavere høyde og dybde, og dermed ca. 75% mindre volum enn tradisjonelle lys</p> <p>Raskere: Universalt hurtigfeste på TS-utsparingen ved hjelp av klips, skruer eller kraftige magneter (valgfritt). Skyves ganske enkelt inn fra siden eller bak, monter lys – ferdig</p> <p>Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig</p> <p>Transparente lysavdekning, rillet innvendig</p> |
| Farge                    | Iht. RAL 7035  |
| Leveringsomfang          | Kompaktlys med klips- og skruefestesett<br>Lys<br>Lysavdekning<br>Tilkoblingsledning<br>Inkl. festemateriell   |
| Nytteeffekt              | 14 W   |
| Lengde tilkoblingskabel  | 3 m  |
| Mounting distance screws | 725 mm   |

# Funksjoner

|   |   |
|---|---|
| Ballast   | Bredspennings-EVG   |
| Tilkoblingsmuligheter                           | Integrert tilkoblingsledning med åpen ende<br>Dørposisjonsbryter  |
| Lys   | Lysstofflampe T5  |
| Kapslingsklasse                                 | II (beskyttelsesisolert)  |
| Stikkontakt (type)                              | Integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift   |
| Light cover                                     | Ja  |
| Lys montasjetype                                | fastskruing<br>Klips-feste<br>Magnet-feste (tilbehør)   |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 1000 V AC   |
| Merkestøtspenning fase mot fase                 | 500 V AC  |
| Merkeisolasjonsspenning                         | 500 V DC/1s   |
| Mounting distance clip/magnet                   | 650 mm  |
| Monteringsmuligheter                            | TS horisontalprofil fra takrammen: direkte<br>TS, SE vertikalprofil: direkte<br>SE-profiler foran og bak fra takrammen: direkte<br>SE-profiler på siden av takrammen: direkte<br>AE, CM, TP: med festesett magnet<br>AE: med skinne for innvendig utbygging |
| Henvisning                                      | Dørposisjonsbryter-tilkobling via 2-polet plugg er mulig  |
| Dimensjoner                                     | Bredde: 705 mm<br>Høyde: 59 mm<br>Dybde: 24 mm  |
| Driftstemperaturområde                          | -15 °C...45 °C  |
| OUT_RATED_CURRENT_110_60                        | 0,149 - 0,216 A   |
| Driftsstrøm                                     | 0,073 - 0,127 A   |
| Lagringstemperaturområde                        | -20 °C...70 °C  |
| Måledriftsspenning                              | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529                | IP 20   |

# Funksjoner

---

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Pakkeenhet       | 1 stk.        |
| Vekt/VE          | 0,76 kg       |
| Nettovekt        | 0.759         |
| Bruttovekt       | 0.76          |
| Tolltariffnummer | 94054990      |
| EAN              | 4028177581463 |
| ETIM 7.0         | EC000321      |
| ECLASS 8.0       | 27189241      |

# Godkjenninger

---

|               |  |
|---------------|--|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed)<br>UR + C-UR (recognized) |
|---------------|--|