


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4315.320

Dørposisjonsbryter

Stat: 19.10.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4315.320 - Dørposisjonsbryter

med montasjetilbehør, med eller uten tilkoblingsledning.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SZ 4315.320
Utførelse	med tilkoblingsledning
Lengde	1 000 mm
Merkestøtspenning fase mot fase	6000 V AC
Merkeisolasjonsspenning	400 V AC
Monteringsmuligheter	for standard- og komfortbelysning uten integrert dørposisjonsbryter
Dimensjoner	Lengde: 1.000 mm
Elektrisk tilkobling	240 V AC/6 A 125 V AC/8 A 24 V AC/6 A 24 V DC/6 A
Måledriftsspenning	400 V
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 40
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	0,14 kg
Nettovekt	0.139
Bruttovekt	0.149
Tolltariffnummer	85444290
EAN	4028177581333
ETIM 8	EC002626
ETIM 7.0	EC002626
ECLASS 8.0	27189266

Godkjenninger

Godkjenninger

CQC-CCC

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK