

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CM 5116.500

Kompaktsystemskap CM

Stat: 19.10.2024 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CM 5116.500 - Kompaktsystemskap CM

Kapsling med dør i stålplate med montasjeplate og åpen bunn for feste av bunnplater. Kapslingsgrad IP 55. Symbiose av kapslingsfordeler fra Rittal kompaktapparatskap og utbyggingsvariasjonene til rekkeskapsystemet TS 8. Montasjehullister i døren for hurtig feste av montasjestag, kabelslangeholdere og avdekninger.



Funksjoner

Bestillingsnr.	CM 5116.500
Materiale	Skap: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate 2,0 mm, innskummet PU-pakning helt rundt Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med hengslet(e) dør(er) 3-punkts låssystem med splittlåsinnsetts Montasjeplate Bunn åpen for individuell kabelinnføring
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved valg av egnet bunnplate eller avslutningsplate
IK-kode	IK08
Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.200 mm Dybde: 300 mm
Mål montasjeplate (B x H)	740 mm x 1.155 mm

Funksjoner

Antall dører	1
Valgfri dørhengsling	Ja
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	65 kg
Nettovekt	61.75
Bruttovekt	65
Tolltariffnummer	94032080
EAN	4028177479760
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK