

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.101 Kabelkanal

Stat: 26.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.101 - Kabelkanal for TS IT

Kabelkanal med tosidig hengslet, avtakbar kabelavdekning.



Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 5502.101
Produktbeskrivelse	Kabelkanal for skjult kabelføring. Alltid enkel tilgang til kablene med hengslede kanalokk som kan tas av ved behov. Kanalen er utstyrt med kabelgjennomføringsmuligheter mot siden av kapslingen og gjennom bakveggen på kanalen. For å forenkle kabelføringen kan man feste kabelholdere som leveres med kanalen på kabelfingrene i ønsket dybde. Kabelkanalen kan alternativt skrues fast. For optimal luftføring kombinert med børstesett for TS IT.
Fordeler	Enkel montering på grunn av hurtigfeste uten verktøy Høy pakningstetthet på grunn av HE-relatert kabelføring Kan rekkemonteres rygg mot rygg Kabelkanal kan settes inn som tetteelement mot luftkortslutning inne i kaldgangkonstruksjonen Kabelgjennomføring kan lukkes, kan bestykes med utbyggingskomponenter i montasjestandard 1 U
Materiale	Stålplate Kunststoff iht. UL 94-HB
Farge	RAL 9005

Funksjoner

Leveringsomfang	Inkl. avdekning og festemateriell Inkl. 4 kabelholdere for kabelreserver
Monteringsmuligheter	I TS IT med 482,6 mm (19")-profilskiner med høyde 2200 mm I TS IT med 482,6 mm (19")-monteringsramme med høyde 2000 mm I datarack med 45 HE
Høydeenheter	42 HE
Dimensjoner	Bredde: 95 mm Høyde: 1.866 mm Dybde: 150 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	8.46
Bruttovekt	8.86
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177814448
ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 8.0	27400703