

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.550 Bunnplate

Stat: 26.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.550 - Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesettet er beregnet for avdekning av hele bunnåpningen.

Funksjoner

Bestillingsnr.	DK 5502.550
Utførelse	Bunnplate, lukket, med skyveplate, i flere deler
Produktbeskrivelse	Potensialutligning via festelementer og jordingspunkter er mulig. Bunnplatesett: For avdekning av den komplette bunnåpningen. Bunnplate-moduler: Velg moduler i henhold til bruken.
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer for	Kapslingstype: TS IT TX CableNet Bredde: 800 mm Dybde: 1.000 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	8,425 kg
Nettovekt	7.94
Bruttovekt	8.42
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Tolltariffnummer	73269098
EAN	4028177682498
E-Number Sweden	E7239575
ETIM 7.0	EC002620
ECLASS 8.0	27189261