

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 6450.170 TFT-monitor

Stat: 27.09.2024 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SM 6450.170 - TFT-monitor

Monteringsvarianter for flater og betjeningskapsling.

Funksjoner

Bestillingsnr.	SM 6450.170
Utførelse	uten berøringsskjerm
Produktbeskrivelse	Monteringsvarianter for flater og betjeningskapsling.
Fordeler	Høykvalitets industriutførelse Redusert montasjekostnad på grunn av integrerte frontrammer Ekstra lufting er ikke nødvendig Svært liten innbyggingsdybde (45 mm)
Materiale	Frontrammer: Aluminium
Overflate	Pulverlakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Pakning Sekskantmuttere (for montering i flater) VGA-kabel Gjengebolt M5, for montering på baksiden Touch-varianter i tillegg med integrert tilkoblingskabel og CD-ROM-driver Med beskyttelsesglass.
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 399,3 mm
Grensesnitt	VGA (D-SUB HD 15-polet) DVI-D
Driftstemperaturområde	0 °C...50 °C
Lagringstemperaturområde	-20 °C...60 °C
Henvisning til best.nr.	Andre utførelser enn motstandsdyktig berøringsskjerm med serielt eller USB-grensesnitt er mulig.
Lysstyrke display	350 cd/m ²
Kontrastforhold	1000 : 1

Funksjoner

Diagonale	19"
Driftstid	50 000 h
On Screen Display (OSD)	Betjeningsknapper på baksiden
Reading angle left/right	85 °
Oppløsning display	1280 x 1024 piksler
Henvisning til best.nr.	Med beskyttelsesglass.
Merkeeffekt Pel	ved DC: 20 W
H-synk. (min./maks.)	31,5 - 80 kHz
V-synk. (min./maks.)	60 - 75 Hz
Antall farger	16,7
Oppløsning kontroller	VGA SVGA XGA SXGA
Pakkeenhet	1 stk.
Vekt/VE	8 kg
Nettvekt	7.6
Bruttvekt	8
Tolltariffnummer	85286200
EAN	4028177511613
ETIM 7.0	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------